



Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang, Torx®-Profil: TX45



Bestelldaten

Bestellnummer	643660 TX45
GTIN	4018754006830
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643639

Technische Beschreibung

Profilmaß A	7,8 mm
Torx®-Profil	TX45
Länge	140 mm
Ø antriebseitig	22,7 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

