



Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX30



Bestelldaten

Bestellnummer	643650 TX30
GTIN	4018754006670
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643629

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,7 mm
Länge	55 mm
Torx®-Profil	TX30
Profilmaß A	5,5 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

