

**Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang, Torx®-Profil: TX50****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 643660 TX50 |
| GTIN | 4018754006847 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643639

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Torx®-Profil | TX50 |
| Länge | 140 mm |
| Profilmaß A | 8,8 mm |
| Ø antriebseitig | 22,7 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

