

**LENOX** **Hartmetall-Lochsäge, Durchmesser: 22 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	589060 22
GTIN	082472302141
Artikelklasse	58Z

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartmetallbestückte Zähne** mit hoher Standzeit.

**Verwendung:**

Zum Bearbeiten von **faserverstärkten Kunststoffen (GFK / CFK)**, Gipsplatten, Beton, Sandwichmaterialien, Hartholz. **Varioverzahnung 3 / 4 Zähne pro Zoll**, maximale Schnitttiefe für alle Größen **38 mm**. Schläge und Stöße auf Hartmetallschneiden können zu Absplitterungen führen.

**Hinweis:**

Diamantlochsägen zur Bearbeitung von Glas, Fliesen, Keramik etc. sind auf Anfrage erhältlich.

**Technische Beschreibung**

Durchmesser	22 mm
Produktart	Lochsäge

**Zubehör**

Schnellwechsel-Aufnahmeschaft Typ 30	589314 30
Aufnahmeschaft Typ 30	589310 30
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589430 6KT
Zentrierbohrer HM-bestückt Typ 6KT	589432 6KT