



Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 30X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	32 mm
Schlüsselweite ₁	30 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	43 mm
Schlüssellänge L	318 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	48,5 mm
maximale Ringhöhe h ₁ max	12,8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel