



Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 16X18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring- \varnothing D_1 max	24,5 mm
Schlüssellänge L	169 mm
Schlüsselweite $_1$	16 mm
maximaler Ring- \varnothing D_2 max	25,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	7,8 mm
Schlüsselweite $_2$	18 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel