

**Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 30X34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	13,8 mm
Schlüsselweite s_1	30 mm
Schlüsselweite s_2	34 mm
maximaler Ring- \varnothing $D_1 \max$	43 mm
maximaler Ring- \varnothing $D_2 \max$	48,5 mm
Schlüssellänge L	328 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel