

**Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 17X19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	184 mm
maximaler Ring- \varnothing D_2 max	27,6 mm
Schlüsselweite s_2	19 mm
maximaler Ring- \varnothing D_1 max	26,5 mm
Schlüsselweite s_1	17 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	8,8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel