

Garant**Lochsägen-Sortiment, Typ: 19-68****Bestelldaten**

Bestellnummer	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägedurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.

Mit passgenauer Hartschaumeinlage für sicheren Halt und leichte Entnahme der Lochsägen. Systembox stapelbar.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.

Technische Beschreibung

Lochsägen-Ø	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Anzahl Aufnahmeschäfte	2
Anzahl Teile	12
Anzahl Zentrierbohrer	4
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Lochsäge Bimetall Durchmesser 22 mm	589010 22
Lochsäge Bimetall Durchmesser 19 mm	589010 19
Lochsäge Bimetall Durchmesser 68 mm	589010 68
Lochsäge Bimetall Durchmesser 44 mm	589010 44
Systembox Typ 23-2	630320 23-2
Lochsäge Bimetall Durchmesser 38 mm	589010 38
Lochsäge Bimetall Durchmesser 29 mm	589010 29
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589428 6KT
Aufnahmeschaft Typ 210S	589305 210S
Aufnahmeschaft Typ 30	589305 30