



## Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 18X19mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 617950 18X19  |
| GTIN          | 4045197441928 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| maximaler Ring-Ø $D_1$ max           | 26,5 mm              |
| Schlüssellänge L                     | 184 mm               |
| Schlüsselweite $2$                   | 19 mm                |
| Schlüsselweite $1$                   | 18 mm                |
| maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$ | 9 mm                 |
| maximaler Ring-Ø $D_2$ max           | 27,6 mm              |
| Schlüsselweiten-Maße                 | metrisch             |
| Ringstellung                         | 0 Grad               |
| Herstellverfahren                    | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff                            | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche                           | verchromt            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produktnameattribut | verchromt          |
| Produktart          | Schraubenschlüssel |