

Garant**Lochsägen-Sortiment, Typ: 16-76****Bestelldaten**

Bestellnummer	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägendurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.

Mit passgenauer Hartschaumeinlage für sicheren Halt und leichte Entnahme der Lochsägen. Systembox stapelbar.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.

Technische Beschreibung

Lochsägen-Ø	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Anzahl Aufnahmeschäfte	2
Anzahl Zentrierbohrer	5
Anzahl Teile	19
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Systembox Typ 4-2	630310 4-2
Lochsäge Bimetall Durchmesser 51 mm	589010 51
Lochsäge Bimetall Durchmesser 29 mm	589010 29
Lochsäge Bimetall Durchmesser 76 mm	589010 76
Lochsäge Bimetall Durchmesser 68 mm	589010 68
Lochsäge Bimetall Durchmesser 25 mm	589010 25
Lochsäge Bimetall Durchmesser 35 mm	589010 35
Lochsäge Bimetall Durchmesser 22 mm	589010 22
Lochsäge Bimetall Durchmesser 38 mm	589010 38
Lochsäge Bimetall Durchmesser 32 mm	589010 32
Lochsäge Bimetall Durchmesser 19 mm	589010 19
Lochsäge Bimetall Durchmesser 16 mm	589010 16
Lochsäge Bimetall Durchmesser 44 mm	589010 44
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589428 6KT
Aufnahmeschaft Typ 210S	589305 210S
Aufnahmeschaft Typ 30	589305 30