

LENOX **Hartmetall-Lochsäge, Durchmesser: 105 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	589060 105
GTIN	082472302660
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückte Zähne mit hoher Standzeit.

Verwendung:

Zum Bearbeiten von **faserverstärkten Kunststoffen (GFK / CFK)**, Gipsplatten, Beton, Sandwichmaterialien, Hartholz. **Varioverzahnung 3 / 4 Zähne pro Zoll**, maximale Schnitttiefe für alle Größen **38 mm**. Schläge und Stöße auf Hartmetallschneiden können zu Absplitterungen führen.

Hinweis:

Diamantlochsägen zur Bearbeitung von Glas, Fliesen, Keramik etc. sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Durchmesser	105 mm
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589430 6KT
Aufnahmeschaft Typ 210L	589310 210L
Zentrierbohrer HM-bestückt Typ 6KT	589432 6KT
Aufnahmeschaft Typ 210S	589310 210S
Schnellwechsel-Aufnahmeschaft Typ 210S	589314 210S