

Garant**Lochsägen-Sortiment, Typ: 19-121****Bestelldaten**

Bestellnummer	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Artikelklasse	51S

Beschreibung**Ausführung:**

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägendurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.

Mit passgenauer Hartschaumeinlage für sicheren Halt und leichte Entnahme der Lochsägen. Systembox stapelbar.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	23
Anzahl Aufnahmeschäfte	2
Lochsägen-Ø	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Anzahl Zentrierbohrer	5
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Lochsäge Bimetall Durchmesser 57 mm	589010 57
Lochsäge Bimetall Durchmesser 19 mm	589010 19
Lochsäge Bimetall Durchmesser 44 mm	589010 44
Lochsäge Bimetall Durchmesser 92 mm	589010 92
Lochsäge Bimetall Durchmesser 95 mm	589010 95
Systembox Typ 4-2	630310 4-2
Lochsäge Bimetall Durchmesser 51 mm	589010 51
Lochsäge Bimetall Durchmesser 121 mm	589010 121
Lochsäge Bimetall Durchmesser 76 mm	589010 76
Lochsäge Bimetall Durchmesser 105 mm	589010 105
Lochsäge Bimetall Durchmesser 22 mm	589010 22
Lochsäge Bimetall Durchmesser 25 mm	589010 25
Lochsäge Bimetall Durchmesser 38 mm	589010 38
Lochsäge Bimetall Durchmesser 29 mm	589010 29
Lochsäge Bimetall Durchmesser 35 mm	589010 35
Lochsäge Bimetall Durchmesser 68 mm	589010 68
Lochsäge Bimetall Durchmesser 83 mm	589010 83
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589428 6KT
Aufnahmeschaft Typ 210S	589305 210S
Aufnahmeschaft Typ 30	589305 30