

**Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 19X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Werkstoff:**

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	10,8 mm
Schlüssellänge L	204 mm
Schlüsselweite $s_1$	19 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2 \max$	32,4 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1 \max$	29 mm
Schlüsselweite $s_2$	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel