

Garant GRIDLINE

LED-Leuchte für Werkstattwagen inklusive Trägersäulen, Typ: 20**Bestelldaten**

Bestellnummer	914871 20
GTIN	4045197893741
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Lampenkörper Länge	625 mm
Lichtstrom	1700 lm
Lampenkörper Höhe	33 mm
Lampenkörper Breite	123 mm
Leistungsaufnahme	20 W
Tragarm-Ausladung	350 mm
Serie	ToolCar
ATEX-Zone	keine
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Produktart	Anbauleuchte

Zubehör

LED-Leuchte für Werkstattwagenohne Trägersäulen Typ 20	914870 20
--	-----------