

Garant GRIDLINE

LED-Leuchte für ToolTruck ohne Trägersäulen, Typ: 20**Bestelldaten**

Bestellnummer	914872 20
GTIN	4045197893758
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper, Anschlusskabel und Tragarmen zum Aufstecken auf die Trägersäulen von Werkstattwagen und Rollwerkbank. Ein Tragarm mit Durchbruch zur Durchführung des Kabels durch die Trägersäulen. Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei mit einer neutralweißen Lichtfarbe und einer Lichttemperatur von 4000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.

Passend für:

Lochblechwände Nr. 914855; 914856 (für Gr. 222 und Gr. 444 nicht geeignet).

Lieferumfang:

LED-Leuchte inklusive Netzteil, mit Wieland Stecker zum Anschließen an Kabelaufroller, 2 Tragarme.

Hinweis:

Kabelaufroller Nr. 914890 Gr. DE für den Stromanschluss mitbestellen.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	2800 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	35 W

Lampenkörper Breite	123 mm
Lampenkörper Höhe	33 mm
Lampenkörper Länge	1030 mm
Tragarm-Ausladung	350 mm
ATEX-Zone	keine
Serie	ToolTruck
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Produktart	Anbauleuchte