



Starter- und Blockschlüssel, Schlüsselweiten: 11X13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedeter Ringschlüssel in Bogenform. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Verwindungsfester Doppel-T-Profilschaft. Mit **AS-Drive** Profil.

Verwendung:

Speziell für Arbeiten am Motorblock, z. B. Einbau von Vergaser, Lichtmaschine etc. und überall dort, wo Schrauben und Muttern mit normalen Ringschlüsseln schwer zu erreichen sind.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	11 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
Schlüssellänge	150 mm
Ring-Ø D ₁	16,5 mm
Ring-Ø D ₂	19,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Kopfhöhe h	6,5 mm
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Ringseitig AS-Drive	ja
Bogenform	ja
Produktart	Schraubenschlüssel