

**Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 20X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	10,8 mm
maximaler Ring- \varnothing $D_2 \max$	32,4 mm
Schlüsselweite s_1	20 mm
Schlüssellänge L	204 mm
maximaler Ring- \varnothing $D_1 \max$	29 mm
Schlüsselweite s_2	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel