



Starter- und Blockschlüssel, Schlüsselweiten: 14X17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	618000 14X17
GTIN	4018754022069
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedeter Ringschlüssel in Bogenform. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Verwindungsfester Doppel-T-Profilschaft. Mit **AS-Drive** Profil.

Verwendung:

Speziell für Arbeiten am Motorblock, z. B. Einbau von Vergaser, Lichtmaschine etc. und überall dort, wo Schrauben und Muttern mit normalen Ringschlüsseln schwer zu erreichen sind.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	17 mm
Ring-Ø D ₂	24,5 mm
Ring-Ø D ₁	21 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
Schlüssellänge	179 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Kopfhöhe h	7,5 mm
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Ringseitig AS-Drive	ja
Bogenform	ja
Produktart	Schraubenschlüssel