



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 9X11 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619200 9X11
GTIN	4018754021895
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	9 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	21,5 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	18,5 mm
maximale Ringhöhe h ₁ max	8,5 mm
Schlüssellänge L	155 mm
Schlüsselweite ₂	11 mm
maximale Ringhöhe h ₂ max	9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel