

**6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 644500 24 |
| GTIN | 4018754008711 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Ø abtriebsseitig | 34 mm |
| Länge | 51 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

