



Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 21X24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	30,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\text{ max}}$	10,8 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	34,7 mm
Schlüsselweite s_1	21 mm
Schlüsselweite s_2	24 mm
Schlüssellänge L	228 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel