



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 10X11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619200 10X11
GTIN	4018754021901
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	8,5 mm
Schlüssellänge L	155 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	9 mm
Schlüsselweite s_1	10 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	21,5 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	19,5 mm
Schlüsselweite s_2	11 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel