



Starter- und Blockschlüssel, Schlüsselweiten: 19X22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	618000 19X22
GTIN	4018754022090
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedeter Ringschlüssel in Bogenform. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Verwindungsfester Doppel-T-Profilschaft. Mit **AS-Drive** Profil.

Verwendung:

Speziell für Arbeiten am Motorblock, z. B. Einbau von Vergaser, Lichtmaschine etc. und überall dort, wo Schrauben und Muttern mit normalen Ringschlüsseln schwer zu erreichen sind.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfe Kanten).

Technische Beschreibung

Ring-Ø D ₂	32 mm
Schlüssellänge	225 mm
Schlüsselweite ₁	19 mm
Schlüsselweite ₂	22 mm
Ring-Ø D ₁	28 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Kopfhöhe h	9 mm
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Ringseitig AS-Drive	ja
Bogenform	ja
Produktart	Schraubenschlüssel