



## Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 24X27mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	617950 24X27
GTIN	4045197441966
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø $D_2$ max	38,5 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \text{ max}}$	11 mm
maximaler Ring-Ø $D_1$ max	35 mm
Schlüsselweite $s_2$	27 mm
Schlüssellänge L	258 mm
Schlüsselweite $s_1$	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel