



Doppelringschlüssel, gerade, verchromt, Schlüsselweite: 27X32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

HOLEX – mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

HOLEX – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	32 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	12,8 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	45,5 mm
Schlüsselweite ₁	27 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	38,5 mm
Schlüssellänge L	288 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel