

FRIEDRICH**Knarre, 1/2 Zoll mit Verriegelung umschaltbar vollisoliert****Bestelldaten**

Bestellnummer	643810
GTIN	4007555360494
Artikelklasse	66A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kunststoffisolierung **bis 1000 Volt** nach **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur **vollisolierte** Werkzeuge (Nr. 643810 – 643841) untereinander kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge	260 mm
Oberfläche	kunststoffisoliert
Produktart	Ratsche

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	643841 24
---	-----------

6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	643840 14
Verlängerung, 1/2 Zollvollisoliert ganze Länge 250 mm	643820 250
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	643841 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 12 mm	643840 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	643840 19
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 16 mm	643841 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 12 mm	643841 12
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	643840 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 17 mm	643841 17
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 22 mm	643840 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 16 mm	643840 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	643840 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 27 mm	643840 27
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 18 mm	643841 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	643841 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 24 mm	643840 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 10 mm	643840 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 22 mm	643841 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 14 mm	643841 14
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 18 mm	643840 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Schlüsselweite 11 mm	643840 11
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 13 mm	643841 13
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 6 mm	643830 6

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, langvollisoliert Schlüsselweite 19 mm	643841 19
Verlängerung, 1/2 Zollvollisoliert ganze Länge 125 mm	643820 125
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 5 mm	643830 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zollvollisoliert Sechskant 8 mm	643830 8