



Steckschlüssel-Sortiment 3/4 Zoll-Vierkant 16-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	644000
GTIN	4018754080090
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**. Außenvierkante nach DIN 3120-B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

10 Steckschlüsseleinsätze – 6-kant: Nr. 644500 Gr. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 Gleitkopf: Nr. 645500

1 Winkelgelenk: 1 St.

2 Verlängerungen: Nr. 645400 200 und 400 mm

1 Knarrenkopf: Nr. 645000

1 Handgriff: Nr. 646200

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Anzahl Teile	16
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	22-50 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	575 mm
Breite	220 mm
Höhe	86 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 3/4 Zoll ganze Länge 200 mm	645400 200
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 27 mm	644500 27
Knarrenkopf 3/4 Zoll ohne Griff	645000
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 22 mm	644500 22
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 34 mm	644500 34
Gleitkopf ohne Handgriff, 3/4 Zoll	645500
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 24 mm	644500 24
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 36 mm	644500 36
Handgriff für 3/4 Zoll	646200
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 50 mm	644500 50
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 46 mm	644500 46
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 30 mm	644500 30
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 32 mm	644500 32
Verlängerung, 3/4 Zoll ganze Länge 400 mm	645400 400
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 41 mm	644500 41