

**6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 34mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	644550 34
GTIN	4045197561039
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	47 mm
Länge	56 mm
Schlüsselweite	34 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

