

**6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 55mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	644500 55
GTIN	4018754008889
Artikelklasse	63A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Norm:**

**DIN 3124-S**

**Werkstoff:**

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	55 mm
Ø abtriebsseitig	72 mm
Länge	80 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

