



Steckschlüssel-Sortiment, 3/4 Zoll-Vierkant 15-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	644100
GTIN	4018754080083
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.

Außenvierkante nach DIN 3120-B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

9 Steckschlüsseleinsätze – 6-kant: Nr. 644500 Gr. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 Gleitkopf: Nr. 645500

1 Winkelgelenk: 1 St.

2 Verlängerungen: Nr. 645400 200 und 400 mm

1 Knarrenkopf: Nr. 645000

1 Handgriff: Nr. 646200

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Höhe: 86 mm

Antriebs-Vierkant: 3/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 32-60 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	15
--------------	----

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	32-60 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	575 mm
Breite	220 mm
Höhe	86 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 32 mm	644500 32
Handgriff für 3/4 Zoll	646200
Knarrenkopf 3/4 Zoll ohne Griff	645000
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 36 mm	644500 36
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 50 mm	644500 50
Gleitkopf ohne Handgriff, 3/4 Zoll	645500
Verlängerung, 3/4 Zoll ganze Länge 200 mm	645400 200
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 60 mm	644500 60
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 46 mm	644500 46
Verlängerung, 3/4 Zoll ganze Länge 400 mm	645400 400
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 34 mm	644500 34
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 38 mm	644500 38
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 41 mm	644500 41
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 55 mm	644500 55