

**12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 15/16Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	644600 15/16
GTIN	4018754009329
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3120-D 20

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	51 mm
Schlüsselweite	15/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	34 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz