



## Steckschlüssel-Sortiment 3/4 Zoll-Vierkant 15-teilig



### Bestelldaten

Bestellnummer	644200
GTIN	4045197609885
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**. Außenvierkante nach DIN 3120-B 20 mit federndem Stift, Innenvierkante nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Lieferumfang:

10 Steckschlüsseleinsätze 6-kant: Nr. 644550 Gr. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 Quergriff mit Gleitkopf: 1 St.

1 Kardangelenk: 1 St.

2 Verlängerungen: 200 und 400 mm

1 Knarre: 1 St.

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

### Technische Beschreibung

Anzahl Teile	15
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	22-50 mm

Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	540 mm
Breite	190 mm
Höhe	80 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 50 mm	644550 50
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 27 mm	644550 27
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 46 mm	644550 46
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 32 mm	644550 32
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 41 mm	644550 41
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 24 mm	644550 24
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 34 mm	644550 34
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 36 mm	644550 36
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 22 mm	644550 22
6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll Schlüsselweite 30 mm	644550 30