

**HOLEX****6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	644550 19
GTIN	4045197560964
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

**Norm:****DIN 3124-S****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	19 mm
Ø abtriebsseitig	29,2 mm
Länge	50 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

