

**6-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	644500 19
GTIN	4018754008667
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	50 mm
Schlüsselweite	19 mm
Ø abtriebsseitig	28,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

