



6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 22mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 644700 22 |
| GTIN | 4018754008926 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 32 mm |
| Länge | 90 mm |
| Schlüsselweite | 22 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

