



## 6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 24mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	644700 24
GTIN	4018754008933
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	34 mm
Länge	90 mm
Schlüsselweite	24 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

