

**12-kant-Einsatz, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 1.1/4Zoll****Bestelldaten**

Bestellnummer	644600 1.1/4
GTIN	4018754009381
Artikelklasse	63A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3120-D 20

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	1.1/4 Zoll
Ø abtriebsseitig	44,5 mm
Länge	58 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz