



Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 500×60×203,2, Typ:



Bestelldaten

Bestellnummer	594565
GTIN	9003170398671
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Außenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung. Die Schleifscheibenstruktur mit optimaler Abstimmung von Korn- und Bindungsvolumen, Bindungsfestigkeit und Herstellprozess zeichnen sich aus durch:

- **Hohe Schnittigkeit und verkürzte Schleifzeiten bei geringem Verschleiß.**
- **Geringe thermische Belastung, kühler Schliff.**
- **Vermeidung von Ausfallzeiten durch lange Abrichtzyklen.**

Spezifikation: 89A 802J5 AV217. Edelkorund für den **universellen** Einsatz.

Verwendung:

- **Universell einsetzbar im Außenrund-Schleifverfahren (Längsschleifen, Einsteichschleifen gerade/schräg).**
- **Im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen (z. B. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.**

Hinweis:

Auch für das Flachsleifen geeignet.

Form: 1

Form: 1

Technische Beschreibung

Schleifverfahren	Außenrund
Schleifmittel	Edelkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	89A 80J5 AV217
Form	1
Scheiben-Ø D	500 mm
Scheibenbreite T	60 mm
Produktnameattribut	500×60×203,2
Bohrungs-Ø H	203,2 mm