



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 10X11mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619705 10X11
GTIN	4045197673343
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

### Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø $D_2$ max	21,4 mm
Schlüsselweite $s_1$	10 mm
maximaler Ring-Ø $D_1$ max	19,4 mm
Schlüsselweite $s_2$	11 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	8,5 mm
Schlüssellänge L	153 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\max}$	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel