

**Doppel-Ratschenringschlüssel für Torx®-Schrauben, Torx®-Profil: E20XE24****Bestelldaten**

Bestellnummer	619440 E20XE24
GTIN	4045197229991
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit besonders leichtgängigen Ringknarren. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

ganze Länge L: 230 mm

maximaler Ring-Ø D1: 30,5 mm

maximaler Ring-Ø D2: 32,5 mm

maximale Ringhöhe h₁: 10,4 mm

maximale Ringhöhe h₂: 11,2 mm

Technische Beschreibung

Torx®-Profil ₁	E20
Torx®-Profil ₂	E24
maximaler Ring-Ø D2	32,5 mm
maximaler Ring-Ø D1	30,5 mm
maximale Ringhöhe h ₂	11,2 mm
maximale Ringhöhe h ₁	10,4 mm
ganze Länge L	230 mm
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Zähnezahl	72

Nachfasswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel