

**Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel, Ø 4,5 mm, Sondenlänge: 3000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	492944 3000
GTIN	4045197893789
Artikelklasse	42L

Beschreibung**Ausführung:**

2x 180° abwinkelbarer Sondenkopf: Sonde mit Handgriff und Stellhebel zur Abwinkelung der Kamerakopfes in zwei Richtungen (maximal 2x 180°). Für die Inspektion von Hohlräumen rückseitig zur Sondereintrittsrichtung ist kein zusätzlicher Sondenspiegel notwendig. Eine Arretierungsfunktion für die gewählte Abwinkelungsposition ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Komplette Sonde durch Metallgeflecht-Schutzschlauch besonders widerstandsfähig. Bildöffnungswinkel 90°.

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. **Automotive:** Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. **Luftfahrt:** Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme.

Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. **Rohrleitungsbau:** Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. **Hydrauliksysteme:** Zylinder, Leckagen. **Heizung-Sanitär-Klima:** Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlage, Abwassersysteme.

Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelneester, Insektengänge. **Polizei,**

Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Hinweis:

Weitere Sondentypen (bis 30 m) mit anderen Sondenkopf-Ø und Blickrichtungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 67
Kameraauflösung	640×480 px
Produktnameattribut	Ø 4,5 mm
Produktart	Sonde