



Durchsteckschlüssel-Satz 18-teilig, metrisch / zöllig



Bestelldaten

Bestellnummer	619500
GTIN	4045197607416
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

6-kant Durchsteck-Einsätze mit Außensechskant-Aufnahme, Feinzahnknarre mit 60 Zähnen, umschaltbar.

Verwendung:

Zum flexiblen Verschrauben von Muttern auf Stehbolzen und Gewindestangen. Für Rechts- und Linksanzug.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Durchsteck-Einsätze metrisch: 8 St. Gr. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Durchsteck-Einsätze zöllig: 8 St. Gr. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 Zoll

Durchgangs-Verlängerung: 1 St. Gr. 75 mm

Durchgangs-Knarre: 1 St. / umschaltbar

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5/16-3/4 Zoll

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	5/16-3/4 Zoll
Anzahl Teile	18

Zähnezahl Ratsche	60
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Steckschlüssel