



## Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	619200 17X19
GTIN	4018754021956
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

#### Norm:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	12 mm
Schlüssellänge L	220 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	13 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	30 mm
Schlüsselweite $s_2$	19 mm
Schlüsselweite $s_1$	17 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	33 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel