



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 12X14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_1 max	22,8 mm
Schlüsselweite s_1	12 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\ max}$	10,5 mm
Schlüsselweite s_2	14 mm
Schlüssellänge L	174 mm
maximaler Ring-Ø D_2 max	25,3 mm
maximale Ringhöhe $h_{1\ max}$	8,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel