



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 19X22mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung, besonders handlich und leicht. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite $_1$	19 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	15 mm
Schlüssellänge L	230 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	13 mm
Schlüsselweite $_2$	22 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	33 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	37 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
offener Ring	ja
Produktart	Schraubenschlüssel