

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: EK80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596100 EK80
GTIN	9003172817194
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für gehärtete Stähle und HSS.

Spezifikation:

Edelkorund weiß, Härtegrad M.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Feinheitsgrad	fein

Schleifmittelkurzzeichen	A
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Edelkorund weiß, Härtegrad M
Schleifmittel	Edelkorund weiß
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	125 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnamensattribut	125×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm

596000 32