



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 14X17mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	195 mm
Schlüsselweite ₁	14 mm
maximaler Ring-Ø D ₁ max	27,4 mm
maximale Ringhöhe h ₂ max	12,5 mm
maximaler Ring-Ø D ₂ max	31,4 mm
Schlüsselweite ₂	17 mm
maximale Ringhöhe h ₁ max	11 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel