

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: C800****Bestelldaten**

Bestellnummer	596100 C800
GTIN	9003170100168
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Elastisch gebundene Abziehscheiben**, sehr weich. Arbeitshöchstgeschwindigkeit 25 m/s.

**Verwendung:**

Zum Abziehen von Schneiden, Polieren, Effektschleifen und feine Entgratarbeiten. Der Spannflanschdurchmesser muss mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

**Spezifikation:**

**PU-gebundenes Siliciumcarbid.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	extra fein
Körnung	800
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

maximale Umfangsgeschwindigkeit	25 m/s
Spezifikation	PU-gebundenes Siliciumcarbid
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	125 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnameattribut	125×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

## Zubehör

Reduzieringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm	596000 32
---	-----------