



Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; mit verstärktem Ring; deshalb besonders stabil; genau tolerierte Schlüsselweiten. Köpfe 10° abgewinkelt.

Mit ovalem, griffigem Schaft, sehr stabil. Bis Größe 12×14 mm mit Sechskantring – ab Größe 14×17 mm mit Doppelsechskant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	213 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	12 mm
maximaler Ring-Ø $D_1 \max$	31,2 mm
Schlüsselweite s_2	19 mm
maximale Ringhöhe $h_{2 \max}$	13 mm
maximaler Ring-Ø $D_2 \max$	33,3 mm
Schlüsselweite s_1	17 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3118 / ISO 3318
Ringstellung	10 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel